


SNMG 120408, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	251356 CA515
GTIN	4960664677030
Classe d'article	25E

Description technique

Brise-copeaux	PH
Application principale	P
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	1 - 10 mm
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr
Nuance	CA515
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 435 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Nombre de changements/dents	8

Type de produit

Plaquette pour tournage