


**TNMG 160408, Nuance: CA515**

**Données de commande**

N° commande	251474 CA515
GTIN	4960664677481
Classe d'article	25E

**Description**

TNMG 160408 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: PQ

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avance  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 105 - 510 m/min

**Description technique**

Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	105 - 510 m/min
Brise-copeaux	PQ
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Avance $f$	0,13 - 0,4 mm/tr
Application principale	P
Nuance	CA515

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage