


**TNMG 160404, Nuance: CA515**

**Données de commande**

N° commande	251582 CA515
GTIN	4960664677504
Classe d'article	25E

**Description technique**

Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Brise-copeaux	PS
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 435 m/min
Prof. coupe $a_p$	1 - 4,5 mm
Application principale	P
Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Nombre de changements/dents	6

Type de produit

Plaquette pour tournage