


CNMG 160608, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	250376 CA515
GTIN	4960664675579
Classe d'article	25E

Description

CNMG 160608 CA515 Nuance: CA515
 Brise-copeaux: PH
 Prof. coupe a_p : 1 - 10 mm
 Avance f : 0,25 - 0,8 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 430 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 430 m/min
Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Prof. coupe a_p	1 - 10 mm
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	PH

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage