


**CNMG 120408 Wiper, Nuance: CA515**

**Données de commande**

N° commande	250105 CA515
GTIN	4960664675470
Classe d'article	25E

**Description**

CNMG 120408 Wiper CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: WP

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,13 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 140 - 480 m/min

**Description technique**

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	140 - 480 m/min
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	WP
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Application principale	P
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage