


CNMG 120404 Wiper, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	250103 CA515
GTIN	4960664675463
Classe d'article	25E

Description

CNMG 120404 Wiper CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: WP

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,13 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 140 - 480 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 480 m/min
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	WP

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage