



Appareil de marquage à aiguille FlyMarker® mini 120/45 Fonctionnement sur batterie, Capacité de la batterie: 2X8Ah



Données de commande

N° commande	085761 2X8
GTIN	
Classe d'article	04F

Description

Exécution:

Pour l'identification / le marquage / la gravure durables de pièces uniques et à fabriquer en série en matières diverses (acier, inox, aluminium, cuivre, laiton, plastiques, acier à outils, aciers trempés jusqu'à 62 HRC, etc.).

- **Entraînement par aiguille électromagnétique puissant.**
- **Logiciel simple et intuitif avec protection par mot de passe.**
- **Ports: USB-A, USB-B et Ethernet.**
- **Police: matrice de points au pas de 5×7 ou 9×13, hauteur d'écriture 1,0 – 10,0 mm et plus.**
- **Police pour hauteur d'écriture supérieure à 10,0 mm disponible sur demande.**
- **Guidages linéaires doubles de haute qualité pour des résultats de marquage précis.**
- **Marquage de pièces cylindriques radial et axial ainsi que marquage en arc de cercle.**
- **Avec pack HPGL (pour le marquage personnalisé de logos et d'homologations, marquage CE inclus)**
- **Avec pack Confort (p. ex. pour détection de couches, prépositionnement, marquages multiples, etc.)**
- **Mémoire interne pour plusieurs centaines de fichiers de marquage, polices et logos.**
- **Disponible en 15 langues.**
- **Ecran couleur haute résolution.**
- **Aperçu du marquage pour des marquages sûrs.**

- **Boîtier incassable.**

FlyMarker® mini 120/45 18 V. Système de marquage manuel sans fil 100% mobile et extrêmement maniable, avec clavier intégré et écran couleur LCD haute résolution. Zone de marquage: 120 × 45 mm.

- **Système de guidage renforcé.**

- **Aimant à percussion ultra puissant (option).**

Livraison:

Avec trousse d'outillage, aiguille de marquage 90° en carbure monobloc, fausse équerre avec revêtement antidérapant, étalon de réglage et valise de transport, **2x batteries lithium-ion de 18 V**, chargeur.

Hauteur champ de marquage max.: 45 mm

Capacité de la batterie: 8 Ah

Tension nominale: 18 V

Poids, batterie comprise: 3,7 kg

Description technique

Capacité de la batterie	8 Ah
Référence fabricant	FlyMarker® mini 120/45
Nombre de batteries incluses	2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de batterie	Lithium-ion
Poids, batterie comprise	3,7 kg
Tension nominale	18 V
Largeur champ de marquage max.	120 mm
Hauteur champ de marquage max.	45 mm
Type de produit	Appareils de marquage à aiguille

Accessoires

Batterie de rechange Type 8AH	085765 8AH
-------------------------------	------------