


**TNMG 220404, Nuance: CA515**

**Données de commande**

N° commande	251586 CA515
GTIN	4960664677702
Classe d'article	25E

**Description**

TNMG 220404 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: PS

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 4,5 mm

Avance  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 435 m/min

**Description technique**

Avance $f$	0,15 - 0,6 mm/tr
Application principale	P
Prof. coupe $a_p$	1 - 4,5 mm
Brise-copeaux	PS
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 435 m/min
Nuance	CA515

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 220404
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage