



Freins filets, 50 ml, Référence fabricant: 55-03



Données de commande

N° commande	083313 55-03
GTIN	2050002005211
Classe d'article	08G

Description

Exécution:

L'utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les colles anaérobies à un composant conviennent à tous les types et formes de filets. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.

Utilisation:

Serrage faible – Desserrage possible avec un outil normal.

Serrage moyen – Desserrage encore possible avec un outil normal.

Serrage très fort – Desserrage uniquement possible avec un outil spécial ou par chauffage (>150 °C). Résistance moyenne, utilisable comme frein filet et produit d'étanchéité pour filets, jusqu'à 200 °C, également pour matériaux passifs, sans étiquetage obligatoire.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392. Emploi rapide et aisé pour bouteilles 50 ml avec 083344 réf. 50.

Description technique

Pour tailles de filetages M jusqu'à	M36
Référence fabricant	55-03

Couple initial de décollement min.	18 - 23 Nm
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Ecart maximal	0,25 mm
Point d'éclair	100 °C
Contenance	50 ml
pour matériau	Métal
Base chimique	méthacrylate anaérobie
Couleur	Bleu
Température de stockage	20 °C
pour applications	Freins-filets
pour applications	Surfaces huileuses
Plage de températures	-55 - 200 °C
Forme	liquide
Propriété	étanche
Propriété	thixotrope
Propriété	exempt de marquage
Propriété	empêche le grippage
Propriété	résistant aux vibrations
Utilisable après	1 - 3 h
Maniabilité après	10 - 20 min
Viscosité dynamique	900 - 1500 mPas
Démontage	avec outil normal
Classe de résistance	Moyen
Densité	1,1 g/cm ³
Attribut des noms de produit	50 ml
Type de produit	Freins-filets

Accessoires

Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7061	083391 7061
Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7063	083392 7063
Pompe à main péristaltique avec jeu d'aiguilles de dosage Pour taille de récipient 50 ml	083344 50