


CNMG 160616, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	250378 CA515
GTIN	4960664675593
Classe d'article	25E

Description

CNMG 160616 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: PH

Prof. coupe a_p : 1 - 10 mm

Avance f: 0,25 - 0,8 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 430 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 430 m/min
Prof. coupe a_p	1 - 10 mm
Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr
Brise-copeaux	PH
Application principale	P
Rayon d'angle	1,6 mm
Condition de coupe	Continue

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160616
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage