


DNMG 150608, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	250697 CA515
GTIN	4960664676811
Classe d'article	25E

Description

DNMG 150608 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: PQ

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,13 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 105 - 510 m/min

Description technique

Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	105 - 510 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Brise-copeaux	PQ
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage