



Freins filets, 250 ml, Référence fabricant: 32-18



Données de commande

N° commande	083314 32-18
GTIN	8029822013083
Classe d'article	08G

Description

Exécution:

L'utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les colles anaérobies à un composant conviennent à tous les types et formes de filets. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.

Utilisation:

Serrage faible – Desserrage possible avec un outil normal.

Serrage moyen – Desserrage encore possible avec un outil normal.

Serrage très fort – Desserrage uniquement possible avec un outil spécial ou par chauffage (>150 °C). Faible résistance, démontage facile, pour tous les métaux, sans étiquetage obligatoire.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

Emploi rapide et aisé pour bouteilles 50 ml avec 083344 réf. 50.

Description technique

Couple initial de décollement min.	6 - 10 Nm
Référence fabricant	32-18
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M12

Ecart maximal	0,1 mm
Couleur	violet
Point d'éclair	100 °C
Propriété	étanche
Propriété	empêche le grippage
Propriété	résistant aux vibrations
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
pour applications	Freins-filets
pour matériau	Métal
Forme	liquide
Plage de températures	-55 - 150 °C
Contenance	250 ml
Température de stockage	20 °C
Base chimique	méthacrylate anaérobie
Pour tailles de filetages en pouces	1/4 pouce
Utilisable après	3 - 6 h
Maniabilité après	15 - 20 min
Viscosité dynamique	120 - 170 mPas
Démontage	avec outil normal
Classe de résistance	Faible
Densité	1,1 g/cm ³
Attribut des noms de produit	250 ml
Type de produit	Freins-filets

Accessoires

Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7063	083392 7063
Pompe à main péristaltique avec jeu d'aiguilles de dosage Pour taille de récipient 50 ml	083344 50

Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7061

083391 7061