


**CNMM 120412, Nuance: CA515**

**Données de commande**

N° commande	250492 CA515
GTIN	4960664675678
Classe d'article	25E

**Description**

CNMM 120412 CA515 Nuance: CA515  
 Brise-copeaux: PX  
 Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 11 mm  
 Avance  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 430 m/min

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	1 - 11 mm
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	1,2 mm
Application principale	P
Avance $f$	0,25 - 0,9 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 430 m/min
Brise-copeaux	PX

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMM 120412
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage