



Ponceuse pneumatique pour tubes, Type: 14360



Données de commande

N° commande	079552 14360
GTIN	616026143609
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Puissante ponceuse pneumatique pour le traitement de tubes et coudes. Poignée de maintien réglable. Le bras monté sur ressort permet un changement rapide de la bande abrasive. Dimensions des bandes abrasives: 13 – 40×760 mm.

Livraison:

Ponceuse pour tubes, poignée, bande abrasive 38×762 mm.

Remarque(s):

Autres modèles de bras de contact pour Dynaflex® disponibles sur demande (079559) ou dans notre eShop.

Puissance de décharge: 522 W

Vitesse de rotation max.: 3400 min⁻¹

Quantité maximale d'air absorbé: 1124 l/min

Raccord fileté: NPT

Raccord pneumatique: 1/4 pouce

Largeur de bande: 13; 19; 25; 32; 40 mm

Description technique

Poids	2,9 kg
-------	--------

Puissance de décharge	522 W
Vitesse de rotation max.	3400 min ⁻¹
Niveau sonore	82 dB(A)
Largeur de bande	13; 19; 25; 32; 40 mm
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Référence fabricant	14360
Quantité maximale d'air absorbé	1124 l/min
Longueur ruban	760 mm
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	NPT
Type de produit	Ponceuses à bande