


DC. T 11T308, Nuance: CA515

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260492 CA515 |
| GTIN | 4960664676026 |
| Classe d'article | 25E |

Description

DC. T 11T308 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 110 - 390 m/min

Description technique

| | |
|---|-----------------|
| Brise-copeaux | GK |
| Condition de coupe | Continue |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 110 - 390 m/min |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 3 mm |
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/tr |
| Application principale | P |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nuance | CA515 |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | DCMT 11T308 |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Tolérance | M |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |