

PLANOLITH**Marbre Précision 1, Longueur×Largeur: 1000X630mm****Données de commande**

N° commande	430200 1000X630
GTIN	2050001949721
Classe d'article	46H

Description**Exécution:**

Marbre en granit naturel sélectionné.

- **Exempt de défauts, structure homogène.**
- **Résistant à la flexion et à la torsion.**
- **Résistant à la rouille, faible conductibilité thermique.**
- **Surface micro fine (rodée au diamant). Les tolérances requises sont réduites.**
- **Bords extérieurs rectifiés.**
- **Pour permettre une mise en place statique, des points d'appui (inserts à bille en acier) sont réalisés sur le dessous.**
- **Plus dur que l'acier trempé (6 – 7 suivant l'échelle de Mos'scher), non magnétique et non conducteur.**

Précision:

La fabrication finale et le contrôle sont réalisés dans des enceintes climatisées commandées par ordinateur. Contrôlé suivant des moyens de mesure rattachés aux laboratoires d'étalonnage nationaux et internationaux.

DIN 876/1 – Rodé au diamant pour l'atelier et la production.

Livraison:

Avec certificat de conformité usine et emballage. Avec inserts à bille en acier.

Remarque(s):

Sur demande: Inserts filetés en acier inoxydable, rails rainures en T en acier (pas pour 430190), précision 000, autres références et dimensions intermédiaires. Livraison port dû.

Description technique

Poids	189 kg
Epaisseur	100 mm

Planéité	0,02 mm
Nombre de points d'appui en acier	3
Norme	DIN 876
Précision	1 mm
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Type de produit	Marbre de mesure

Accessoires

Armoire support pour dim. marbre longueur×largeur 1000X630 mm	431050 1000X630
--	-----------------