

**WNMG 080408, Nuance: CA515****Données de commande**

N° commande	252014 CA515
GTIN	4960664678655
Classe d'article	25E

Description

WNMG 080408 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: HQ

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,07 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 435 m/min

Description technique

Brise-copeaux	HQ
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 435 m/min
Application principale	P
Avance f	0,07 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Nuance	CA515

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage