

Garant**Disques compact en nylon, Ø 115 mm, Comparaison grain: 100****Données de commande**

N° commande	566991 100
GTIN	4045197721242
Classe d'article	51M

Description**Exécution:**

Non-tissé comprimé avec grain abrasif lié à la résine permettant **l'enlèvement de matière et la finition en une seule opération.**

Utilisation:

Pour le travail des surfaces et des arêtes sur meuleuses d'angle (vitesse de rotation recommandée: 6000 min⁻¹). Modèle **dur** à gros grain, résistance des arêtes.

Vitesse de rotation maximale: 60 m/s

Ø alésage: 22,23 mm

Degré de finesse: grossier

Degré de dureté: dur

Ø alésage: 22,23 mm

Exécution: 8 A crs

Description technique

Degré de finesse	grossier
Vitesse de rotation recommandée	6000 min ⁻¹
Degré de dureté	dur
Comparaison grain	100

Exécution	8 A crs
Ø disque	115 mm
Ø alésage	22,23 mm
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Forme	plat
Attribut des noms de produit	Ø 115 mm
Optimisé pour le matériau	Acier
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	60 m/s
Type de produit	Disque compact

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		