

**WNMG 080408 Wiper, Nuance: CA515****Données de commande**

N° commande	252015 CA515
GTIN	4960664678853
Classe d'article	25E

Description

WNMG 080408 Wiper CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: WP

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,07 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 435 m/min

Description technique

Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	WP
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 435 m/min
Avance f	0,07 - 0,3 mm/tr
Nuance	CA515

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage