

**VBMT 110304, Nuance: CA515****Données de commande**

N° commande	261174 CA515
GTIN	4960664678075
Classe d'article	25E

Description technique

Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 390 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Brise-copeaux	HQ
Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Nombre de changements/dents	2

Type de produit

Plaquette pour tournage