


VBMT 110308, Nuance: CA515

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 261176 CA515 |
| GTIN | 4960664678082 |
| Classe d'article | 25E |

Description

VBMT 110308 CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: HQ

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 110 - 390 m/min

Description technique

| | |
|---|-------------------|
| Avance f | 0,05 - 0,25 mm/tr |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 2 mm |
| Condition de coupe | Continue |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Brise-copeaux | HQ |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 110 - 390 m/min |
| Application principale | P |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nuance | CA515 |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | VBMT 110308 |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |