


WNMG 080408 Wiper, Nuance: CA515

Données de commande

N° commande	252115 CA515
GTIN	4960664678686
Classe d'article	25E

Description

WNMG 080408 Wiper CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: WQ

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 1 - 3,8 mm

Avance f: 0,15 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 435 m/min

Description technique

Brise-copeaux	WQ
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Prof. coupe a_p	1 - 3,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 435 m/min
Condition de coupe	Continue

Nuance	CA515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage