

**Broche de serrage pour trous débouchants, D1: 12,4mm****Données de commande**

N° commande	370015 12,4
GTIN	4046368380503
Classe d'article	37M

**Description****Exécution:**

- Corps de base en acier de construction avec vis acier.
- Possibilité d'usinage sur 5 faces.
- Excellente précision de répétabilité.
- Usinage aisé du corps de base au Ø de serrage désiré.

**Utilisation:**

Pour le bridage de pièces dans un perçage existant.

**Description technique**

D <sub>2</sub> Ø de serrage min.	7,2 mm
Force serrage	4,2 kN
H	21,8 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 3/21
Ø D <sub>3</sub>	M 4
Ø ext. D	29,72 mm

Ø ext. D <sub>1</sub>	12,4 mm
H <sub>1</sub>	16 mm
Couple de serrage maximal	5 Nm
Course de serrage max.	0,25 mm
Tolérance Ø ext.	h9
Type de produit	Broche de serrage