

Garant

Plateau de rangement CNC, Largeur 1500 mm, Pour queues d'outils: C8



Données de commande

N° commande	970665 C8
GTIN	4062406163334
Classe d'article	91L

Description

REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur

Exécution:

Plaque en tôle d'acier avec logements d'outils GARANT en plastique. Face avant avec longeron carré pour stabilisation. **Plage de réglage en profondeur: 130 mm.** Blocage à l'horizontale à 90° et incliné à 120° possible.

Adapté(s) pour :

Montage par **fixation** dans les **colonnes supports (groupe 92)**, les **rayonnages CNC 970680** et les **chariots 918590 réf. 1000 (groupe 91)**.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 80 mm

Profondeur: 155 mm

Nombre de logements d'outils: 9

Entre axe (A): 110 mm

Charge admissible en cas d'accrochage dans des colonnes de support: 25 kg

Charge admissible dans les rayonnages CNC et les chariots: 50 kg

Description technique

Charge admissible dans les rayonnages CNC et les chariots	50 kg
Pour queues d'outils	C8

Charge admissible en cas d'accrochage dans des colonnes de support	25 kg
Nombre de logements d'outils	9
Hauteur	80 mm
Profondeur	155 mm
Entre axe (A)	110 mm
Domaine d'utilisation	Rayonnages CNC
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Largeur 1500 mm
Type de produit	Plateau de rangement

Accessoires

Insert en plastique Type C8	947390 C8
-----------------------------	-----------