

**KÄRCHER****Aspirateur eau-poussières, Référence fabricant: NT55T2ME****Données de commande**

N° commande	078521 NT55T2ME
GTIN	4039784538092
Classe d'article	07C

**Description****Exécution:**

Puissant **aspirateur eau-poussières** polyvalent avec puissance d'aspiration élevée, construction compacte, range-flexible et support pour accessoires sur l'appareil. **Arrêt automatique** une fois le réservoir plein.

- **Le filtre plissé plat permet de basculer immédiatement l'aspiration eau/poussières sans retirer le filtre.**
- **Le système de décolmatage de filtre automatique Tact permet un travail sans interruption, une réduction des frais d'entretien et une longue durée de vie du filtre.**
- **Le bouton de commande central permet de passer aisément d'un programme d'aspiration à l'autre.**
- **Aspirateur industriel de qualité supérieure avec 2 turbines d'aspiration sans entretien et système de décolmatage de filtre automatique Tact<sup>2</sup> pour un travail sans interruption.**
- **Idéal également pour l'élimination de grandes quantités de poussières fines, de saletés grossières et de liquides.**
- **Pour la vidange, possibilité de retirer complètement le réservoir en inox du châssis pour l'amener au lieu d'élimination.**
- **Système antistatique (mise à la terre jusqu'au raccord d'aspiration) et classe de protection I.**
- **Réservoir robuste de 55 litres avec pare-chocs et roulettes directrices en métal.**

**Livraison:**

Avec flexible d'aspiration avec coude, tube d'aspiration métallique 2x0,5 m, embouts pour sols et fentes, sachet-filtre plissé plat ou sachet-filtre en papier.

**Remarque(s):**

Pour les huiles et milieux huileux, utiliser l'aspirateur industriel 078522.

## Description technique

Pour poussières fines	oui
Débit volumique d'air	2x74 l/s
Niveau sonore	73 dB(A)
Référence fabricant	NT 55/2 Tact <sup>2</sup> Me I
Puissance absorbée	2760 W
Décolmatage de filtre	Nettoyage de filtre automatique Tact <sup>2</sup>
Longueur câble	10 m
Système antistatique	oui
Longueur	710 mm
Poids	45 kg
Classe de poussières – aspirateur	L
Largeur	570 mm
Nombre de moteurs	2
Dépression	254 mbar
Dimensions nominales raccords	40 mm
Hauteur	1070 mm
Volume du récipient	55 l
Longueur flexible d'aspiration	4 m
Systèmes de filtrage	Filtre plissé plat
Particularité	Cuve en inox, antistatique, classe de protection I
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières

---

## Accessoires

Embout pour fentes, étroit, 13 mm Dimensions nominales  
raccords DN40

078528 DN40

Buse oblique en caoutchouc Dimensions nominales  
raccords DN40

078527 DN40