

**Emmanchement SA, SA / cône mandrin: 50/16****Données de commande**

N° commande	342887 50/16
GTIN	4062406109394
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

Entièrement trempé et rectifié avec précision. Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d'endommager la surface rectifiée. Modèle de précision, avec attachement et filetage.

Cône suivant DIN 69871 A, partie 1, avec rainure de préhension et filetage pour tirettes.

Utilisation:

Pour le montage de mandrins porte-forets sur fraiseuses et aléseuses à cône SA.

Norme:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Description technique

Taille cône SA	50
Cône pour porte-foret DIN 238	B 16
Code couleur pour queue adaptée	SA 50
Filetage d'entraînement intérieur	M24
Ø cône D	15,733 mm
Type de produit	Attachement pour mandrin porte-forets

