

**Garant****Fraise à copier, avec filetage, Ø D: 25mm****Données de commande**

N° commande	212620 25
GTIN	4062406183820
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Sans arrosage interne.

Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.

Précision d'interchangeabilité optimale garantie:  $\pm 0,015$  mm.

**Utilisation:**

Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.

**Acier** – pour applications générales dans la fabrication de moules et de matrices.

**Remarque(s):**

Calculer la vitesse de rotation en fonction du Ø effectif  $D_w$ .

**Description technique**

Filetage attachement M	M12
Ø $D_2$	21 mm
Ø dents $D_c$	25 mm
Ø $D_1$ h6	12,5 mm
Arrosage interne	non
Longueur l	35 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur totale $L_{tot}$	35 mm

Vis pour plaquette	219875 (25IP 6,0 Nm)
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Copiage
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 25IP	674252 25IP
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Vis de serrage	219874
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600