

Garant**Fraise carbure monobloc GARANT Master Alu HPC, non revêtu, Ø e8 DC: 10Mmm****Données de commande**

N° commande	201070 10M
GTIN	4062406186395
Classe d'article	11Z

Description**Exécution:**

Outils très finement équilibrés, conviennent particulièrement à une utilisation avec des **broches haute vitesse**. Géométrie spéciale pour une évacuation optimisée des copeaux grâce au **nouveau procédé d'équilibrage**.

Fonctionnement très silencieux pour une **excellente qualité d'état de surface**.

Description technique

Longueur de col L_1 avec détalonnage	34 mm
Queue	Queue cylindrique
Ø queue D_s	10 mm
Longueur totale L	85 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Avance f_z pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts	0,08 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Nombre de dents Z	1
Ø de détalonnage D_1	9,2 mm
Angle d'hélice	30 degré
Longueur de coupe L_c	26 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'alu à copeaux courts	0,1 mm

Qualité d'équilibrage avec queue	G 1,8 avec HA
Ø dents D_c	10 mm
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Série	Master Alu
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	W
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	180 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	140 m/min	N
Alu > 10% Si	Adapté	105 m/min	N
PMMA Acrylique	Adapté	180 m/min	N
PE-HD	Adapté	130 m/min	N
PA 66	Adapté	150 m/min	N
PEEK	Adapté	130 m/min	N
PF 31	Adapté	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	moyennement adaptée	180 m/min	N
Cu	Adapté	140 m/min	N
CuZn	Adapté	180 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		

av. arrosage min.	moyennement adaptée
à sec	moyennement adaptée
Air	moyennement adaptée
Services	
Rectification de queue Type HB	129100 HB