

**Garant****Fraise carbure monobloc GARANT Master Alu HPC, DLC, Ø e8 DC: 8Tmm****Données de commande**

N° commande	201075 8T
GTIN	4062406186593
Classe d'article	11Z

**Description****Exécution:**

**Outils très finement équilibrés**, conviennent particulièrement à une utilisation avec des **broches haute vitesse**. Géométrie spéciale pour une évacuation optimisée des copeaux grâce au **nouveau procédé d'équilibrage**.

Fonctionnement très silencieux pour une **excellente qualité d'état de surface**.

**Description technique**

Longueur de coupe $L_c$	26 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Longueur totale L	70 mm
Avance $f_z$ pour le dressage dans l'alu à copeaux courts	0,09 mm
Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts	0,07 mm
Qualité d'équilibrage avec queue	G 1,8 avec HA
Ø queue $D_s$	8 mm
Ø dents $D_c$	8 mm
Nombre de dents Z	1
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	34 mm
Angle d'hélice	30 degré
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical

Queue	Queue cylindrique
Ø de détalonnage D <sub>1</sub>	7,4 mm
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Série	Master Alu
Revêtement	DLC
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	W
Largeur de passe a <sub>e</sub> pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Largeur de passe a <sub>e</sub> pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Fraise à dresser

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	480 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	440 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	400 m/min	N
PMMA Acrylique	Adapté	200 m/min	N
PE-HD	Adapté	160 m/min	N
PA 66	Adapté	200 m/min	N
PEEK	Adapté	150 m/min	N
PF 31	Adapté	130 m/min	N
PVDF GF20	Adapté	180 m/min	N
POM GF25	Adapté	160 m/min	N
PA 66 GF30	Adapté	150 m/min	N
PEEK GF30	Adapté	130 m/min	N

PTFE CF25	Adapté	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	moyennement adaptée	300 m/min	N
Cu	Adapté	160 m/min	N
CuZn	Adapté	200 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
<del>Air</del>	<del>Adapté</del>		

**Services**

Rectification de queue Type HB

129100 HB