

**Disque d'ébarbage CUBITRON™ II, Øxlargeur du disque: 230X7mm****Données de commande**

N° commande	560451 230X7
GTIN	4046719939992
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

- **Le grain, le liant, les additifs renforçant l'effet d'abrasion et l'armature des disques d'ébarbage offrent des performances d'abrasion optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d'utilisation.**
- **Formes: Disques à ébarber (formes 27, 28, 29)**
- **Angle de meulage de 20 à 30°**
- **Utilisation: Sur meuleuses d'angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse maximale de 80 m/s pour l'arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d'arêtes.**

Disque à ébarber avec **grain céramique de précision Cubitron™II pour l'INOX et l'acier**. Très grande capacité d'abrasion et bonne durée de vie. Pression d'appui réduite pour un travail sans effort.

Spécification:

A36Q-BF.

Description technique

Epaisseur de disque	7 mm
---------------------	------

Ø disque	230 mm
Ø alésage	22,23 mm
Forme	coudé
Série	Cubitron™ II
Abrasifs	Grain de céramique
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Spécification	A36Q-BF
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	20-30 degré
Optimisé pour le matériau	Acier
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque d'ébarbage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		