

**Fraise à surfacer à 70° MFK, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 315/28mm****Données de commande**

N° commande	223300 315/28
GTIN	4960664732845
Classe d'article	250

**Description****Exécution:**

Fraise à surfacer pour l'usinage hautes performances de la fonte. Pas étroit et très étroit pour une productivité maximale lors de l'usinage de la fonte.

**Avantage(s):**

- **Usinage économique et stable grâce aux plaquettes pentagonales à 10 arêtes.**
- **Efforts de coupe réduits grâce au design équilibré de l'outil et à l'angle d'attaque élevé.**

**Description technique**

Vis de fixation	229721
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	6 mm
Nombre de dents Z	28
Ø ext. max. $D_{\ max}$	324 mm
Ø fixation	60 mm
Longueur totale $L_{\ tot}$	63 mm
Coin	229720

Plaquette adaptée	PN.. 1106
Ø dents D <sub>c</sub>	315 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	70 degré
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises à surfacer

---

## Accessoires

vis pour coin	229721
Coin	229720