


**PNEG 1106XNER-W Wiper, PR1510, Type: GG**

**Données de commande**

N° commande	223326 GG
GTIN	4960664732890
Classe d'article	25A

**Description**
**Exécution:**

Plaquette pentagonale à 10 arêtes pour un usinage stable et économique.

W - Plaquette Wiper à 2 arêtes.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$ .

Dent de planage: 10 mm

Avance  $f_z$  par dent: max. 0,2 mm

**Description technique**

Type	GG
Avance $f_z$ par dent	max. 0,2 mm
Nombre de changements/dents	10
Code ISO plaquette	PNEG 1106XNER-W
Nuance	PR1510
Type d'outils	Carbure

Dent de planage	10 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	180 m/min	K
à sec	adaptée		
Air	adaptée		