

**Fraise à surfacer à 70° MFK, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 250/24mm****Données de commande**

N° commande	223300 250/24
GTIN	4960664732821
Classe d'article	250

Description**Exécution:**

Fraise à surfacer pour l'usinage hautes performances de la fonte. Pas étroit et très étroit pour une productivité maximale lors de l'usinage de la fonte.

Avantage(s):

- **Usinage économique et stable grâce aux plaquettes pentagonales à 10 arêtes.**
- **Efforts de coupe réduits grâce au design équilibré de l'outil et à l'angle d'attaque élevé.**

Description technique

Coin	229720
Ø fixation	60 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	6 mm
Vis de fixation	229721
Nombre de dents Z	24
Plaquette adaptée	PN.. 1106
Ø ext. max. D_{\max}	259 mm

Longueur totale L_{tot}	63 mm
Ø dents D_c	250 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	70 degré
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Coin	229720
vis pour coin	229721