

Garant
APET 133508 FR, HU7810, Type: ALU


Données de commande

N° commande	215303 ALU
GTIN	4045197743107
Classe d'article	21A

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Rayon d'angle: 0,8 mm

Avance f_z par dent: 0,2 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,2 mm
Type	ALU
Rayon d'angle	0,8 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	APET 133508 FR
Nuance	HU7810
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	600 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	500 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	400 m/min	N
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		