

Garant
POMX 0704ZEER U, HB9640, Type: UNI


Données de commande

N° commande	213141 UNI
GTIN	4045197743275
Classe d'article	21A

Description

Exécution:

Longueur d'arête de planage : 1,5 mm, pour une qualité d'état de surface élevée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 1,4$ mm.

Rayon de programmation pour $a_{p \max}$: 3,61 mm

Description technique

Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	3,61 mm
Type	UNI
Nombre de changements/dents	5
Code ISO plaquette	POMX 0704ZEER U
Nuance	HB9640
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	360 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	320 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	280 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	80 m/min	S
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
Air	adaptée		