

**Garant****POMX 0704ZEER M, HB9640, Type: INOX**

## Données de commande

N° commande	213134 INOX
GTIN	4045197743251
Classe d'article	21A

## Description

**Exécution:**

Longueur d'arête de planage: 1,5 mm, pour une qualité d'état de surface élevée.

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \max} = 1,4$  mm.

## Description technique

Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	3,61 mm
Type	INOX
Avance $f_z$ par dent	0,9 mm
Nombre de changements/dents	5
Code ISO plaquette	POMX 0704ZEER M
Nuance	HB9640
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	360 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	320 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	280 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	S
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
Air	adaptée		