

Garant**Taraud machine, TiCN, MF: 10X1****Données de commande**

N° commande	132861 10X1
GTIN	4045197745712
Classe d'article	11H

Description**Exécution:****Exécution rigide.****Recommandation(s):**

Pour les **aciers très durs, ainsi que les matériaux TOOLOX et HARDOX**, nous recommandons **un Ø de perçage de 0,05 à 0,3 mm** plus grand que **celui de la norme DIN** (voir tableau).

Utilisation uniquement avec les mandrins à compensation de longueur – également sur machines à broches synchronisées.

Type de filetage: MF

Type d'outils: HSS E PM

Norme: DIN 371

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 1 mm

Longueur totale L: 90 mm

Ø queue D_s: 10 mm

Carré corps □: 8 mm

Ø perçage: 9 mm

Description technique

Longueur totale L	90 mm
Type d'outils	HSS E PM
Filetage Ø	10 mm
Nombre de goujures	5
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Nombre de dents Z	5

Ø queue D _s	10 mm
Carré corps □	8 mm
Ø perçage	9 mm
Pas de filetage	1 mm
Norme	DIN 371
Profondeur de filetage	15 mm
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M10×1
Revêtement	TiCN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Rouge
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	12 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	7 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	2 m/min	H
TOOLOX 33	adaptée	4 m/min	H

TOOLOX 44	adaptée	3 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/ mm ²	adaptée	2 m/min	H
Graphite	moyennement adaptée	15 m/min	N
Huile	adaptée		