

Garant**Meule de polissage diamantée CaraFin, D3, Type: ZY1010****Données de commande**

N° commande	551940 ZY1010
GTIN	4062406114572
Classe d'article	51G

Description**Exécution:**

Meules de polissage en PU élastique recouvertes de grains de diamant sur la surface périphérique. Les grains de diamant liés procurent une plus grande efficacité en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.

Utilisation:

Travaux de polissage avec une flexibilité et une adaptation maximales aux contours.

Description technique

Ø tête	10 mm
Ø queue	6 mm
Vitesse de rotation recommandée	1 - 2 m/s
Longueur tête	10 mm
Série	CaraFin
Abrasifs	Diamant

Abréviation de l'abrasif	D
Degré de finesse	Polissage brillant
Attribut des noms de produit	D3
Type de produit	Meules de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		