



## Fraise rotative Z7 – moyenne, denture croisée, Carbure, Type: AS1625



### Données de commande

N° commande	540750 AS1625
GTIN	4045197723499
Classe d'article	52D

### Description

#### Exécution:

Queue Ø 6 mm.

Les fraises rotatives **HOLEX** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. **Forme cylindrique (ZYAS), avec coupe en bout.**

#### Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

### Description technique

Forme	AS1625
Type de denture	à denture alternée
Longueur totale	70 mm
Abréviation denture	Z7
Forme	Cylindrique avec coupe en bout
Degré de finesse de la denture	Moyen
Ø tête	16 mm
Ø queue	6 mm
Longueur tête	25 mm

Série	Denture Z7
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Uni	adaptée		