



Fraise rotative Z7 – moyenne, denture croisée, Carbure, Type: A0616



Données de commande

N° commande	540750 A0616
GTIN	4045197723369
Classe d'article	52D

Description

Exécution:

Queue Ø 6 mm.

Les fraises rotatives **HOLEX** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. **Forme cylindrique (ZYA), sans coupe en bout.**

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Description technique

Type de denture	à denture alternée
Ø tête	6 mm
Longueur totale	50 mm
Degré de finesse de la denture	Moyen
Forme	A0616
Forme	Cylindrique sans coupe en bout
Abréviation denture	Z7
Ø queue	6 mm
Longueur tête	18 mm

Série	Denture Z7
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Uni	adaptée		