



Colle instantanée, 20 g, Type: FAST



Données de commande

N° commande	083361 FAST
GTIN	4062406120337
Classe d'article	02A

Description

Exécution:

Utilisation universelle pour l'assemblage de divers matériaux. Durcissement rapide et assemblages propres, quasi invisibles. Durcissement sous l'effet de l'humidité ambiante. Durcissement rapide, faible viscosité, convient pour **les élastomères EPDM, le caoutchouc plein, le caoutchouc mousse et le plastique**. Idéal pour la fabrication de joints toriques

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Description technique

Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Résistance à la traction et au cisaillement	10 - 20 N/mm ²
Maniabilité après	10 - 30 s
Viscosité dynamique	10 - 20 mPas
Température de stockage	20 °C
Couleur	transparent

Plage de températures	-55 - 95 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Forme	liquide
Résistance à la traction	10 - 20 N/mm ²
Base chimique	Cyanoacrylate d'éthyle
Densité	1,06 g/cm ³
pour matériau	Caoutchouc
pour matériau	Plastique
pour matériau	Elastomère
Contenance	20 ml
Attribut des noms de produit	20 g
Type de produit	Colles instantanées