

**Garant****Brosses assiettes sur tige, grain de céramique (CER), Ø 25 mm, Grain: 120****Données de commande**

N° commande	575024 120
GTIN	4062406120429
Classe d'article	51P

**Description****Exécution:**

Brosses assiettes avec **garniture de soies abrasives très dense (garniture complète)** coulée dans le plateau en plastique. **Haute résistance à la déformation** grâce aux soies au soutien mutuel multiple. Durée de vie très élevée.

Tige 6 mm, solidement moulée.

Brosses en nylon à **granulométrie céramique**. Abrasion plus agressive.

**Avantage(s):**

- **Finition de pièce directement après le processus d'usinage.**
- **Résultats reproductibles grâce au grain abrasif libéré en continu.**
- **Sécurité de processus grâce à une résistance à la déformation et une précision de forme élevées.**
- **Montage rapide et sûr sans accessoire supplémentaire.**
- **Très haute précision de concentricité.**

**Utilisation:**

Sur les **centres d'usinage CNC** et pour **utilisation dans robot**, de préférence en **rectification avec arrosage**. Usinage de pièces plates: **ébavurage précis, chanfreins d'arête, travaux de finition** après le fraisage, **finition de surface** de par ex. surfaces de contact et d'étanchéité.

**Remarque(s):**

Modèles spéciaux disponibles sur demande.

## Description technique

Degré de finesse	moyen
Epaisseur des soies	0,6 mm
Approche	0,3 (fin) – 2,0 (grossier) mm
Avance	800 - 3000 mm/min
Grain	120
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Attribut des noms de produit	Ø 25 mm
Ø brosse D <sub>1</sub>	25 mm
Ø disque D <sub>2</sub>	29 mm
Abrasifs	Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	25 mm
Vitesse de rotation recommandée	1500 - 2500 min <sup>-1</sup>
Vitesse de rotation max.	4500 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Brosse centrale

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

