

**Garant****Foret à centrer CN en carbure monobloc 142° extra-long hélicoïdal, TiAlN, Ø DC h6: 8mm****Données de commande**

N° commande	121121 8
GTIN	4062406120863
Classe d'article	11E

**Description****Exécution:**

**Affûtage de pointe parfaitement centré. Pré-perçage aisé** et **grande précision de forme** du trou de centrage. Rigides grâce aux goujures courtes.

**Exécution extra longue.****Utilisation:**

Avec angle de pointe de **142°** pour forets avec angles de pointe compris entre 130 et 140°.

**Remarque(s):**

Utiliser la vitesse de rotation pour le Ø de perçage effectif.

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.

Type **HB**: commander avec **121120**.

Type **HE**: commander avec **121121 + 129100 HE**.

**Description technique**

Longueur totale L	140 mm
Tolérance de queue	h6
Ø nom. D <sub>c</sub>	8 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	8 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/tr
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Longueur des goujures L <sub>c</sub>	23 mm
Revêtement	TiAlN

Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Tolérance Ø nominal	h6
Angle de pointe	142 degré
Nombre de dents Z	2
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets à centrer

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	260 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	240 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	65 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
CuZn	adaptée	200 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

### Services

Rectification de queue Type HB	129100 HB
Rectification de queue Type HE	129100 HE