

**GARANT ETAU DE PERCAGE, Largeur de mors A: 100mm****Données de commande**

N° commande	365055 100
GTIN	4062406188634
Classe d'article	32D

**Description****Exécution:**

- Utilisation à l'horizontale, à la verticale et sur le côté.
- Construction robuste et maniable.
- Mors trempés et rectifiés.
- Longueur totale constante. (Broche affleurante dans la poignée!)
- Trous oblongs pour fixation universelle.
- Mors mobile à guidage latéral.
- Mors de serrage fixes avec trois prismes verticaux et un prisme horizontal.
- Avec manivelle amovible.

**Utilisation:**

Pour le serrage de pièces à usiner sur des perceuses.

**Matière(s):**

Corps en fonte.

**Précision:**

0,20 mm.

**Description technique**

Longueur corps de base a	191 mm
Hauteur totale c	64 mm
Hauteur mors C	30 mm

Plage de serrage b	101 mm
Poids	4,8 kg
Type de produit	Etaux pour perceuses

---

## Accessoires

Paire de mors de rechange (2 pièces) pour étaux à main pour perceuses Pour type 100	365046 100
---	------------