

**Tirette Mazak, type A, avec alésage, Pour cône: 40M7****Données de commande**

N° commande	308670 40M7
GTIN	4062406120450
Classe d'article	32Z

**Description****Exécution:**

- **Face avant dressée.**

Étanche.

**Description:**

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l'outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

**Utilisation:**

- **Pour les outils avec queue conique DIN 69871 et JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Pour les centres d'usinage (machines avec changement d'outil automatique).**
- **Pour les machines CN (machines sans changement d'outil automatique).**

**Remarque(s):**

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct. Aucune clé de serrage adaptée disponible.

**Description technique**

Longueur totale L	41,25 mm
Pour cône	40
Ø alésage	7 mm
Couple de serrage maximal	50 Nm

L <sub>1</sub>	16,25 mm
Pour cône SA avec code couleur	SA 40
Ø tête D <sub>1</sub>	18,79 mm
Filetage M	M16
Ø moyeu D	21,8 mm
Ouverture	19 mm
Propriété de l'alésage	avec alésage
Norme pour les tirettes	CAT
Type de produit	Tirettes