

Garant

Capuchons abrasifs (Corindon spécial), Grain 60, Ø capuchon abrasif, longueur, forme: 1015G

**Données de commande**

N° commande	553047 1015G
GTIN	4062406122911
Classe d'article	51E

Description**Exécution:**

Agressivité élevée et enlèvement de matière rapide grâce à une **liaison du grain optimisée. Corindon spécial (A)** avec liant de revêtement pour une utilisation universelle dans la fabrication d'outils et de moules.

Utilisation:

Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. **Ils sont rapidement et aisément interchangeables** (mise en place / retrait dans le sens des fentes).

Remarque(s):

Compatibles uniquement avec les systèmes de porte-capuchons 553100.

Description technique

Forme	G
Longueur capuchon abrasif	15 mm
Vitesse de rotation recommandée	20000 min ⁻¹

Ø capuchon abrasif	10 mm
Abrasifs	Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Grain	60
Attribut des noms de produit	Grain 60
Type de produit	Capuchons abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Bois	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		