


Garant**Roue de polissage (CER), Grain 120, Ø tête x largeur tête: 20X20mm****Données de commande**

N° commande	554170 20X20
GTIN	4062406123918
Classe d'article	51E

Description**Exécution:**

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.
Lamelles abrasives recouvertes de **grain de céramique (CER)**.

Utilisation:

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.

Description technique

Ø queue	6 mm
Vitesse de rotation recommandée	20000 min ⁻¹
Largeur tête	20 mm
Ø tête	20 mm
Grain	120
Vitesse de rotation max.	38200 min ⁻¹
Abrasifs	Grain de céramique (CER)

Abréviation de l'abrasif	Céramique
Attribut des noms de produit	Grain 120
Type de produit	Roue de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
à sec	adaptée		