

**Garant****Appareil de contrôle de position et de concentricité, Course de réglage: 30mm**

## Données de commande

N° commande	358980 30
GTIN	4062406124021
Classe d'article	31E

## Description

### Exécution:

- **Construction compacte.**
- **Comparateur de précision à réglage précis à l'aide d'une vis de réglage.**
- **Comparateur de précision utilisable à la verticale ou à l'horizontale.**
- **Possibilités de fixation cylindrique dans différents diamètres ou fixation rapide de l'appareil de contrôle à l'aide d'un aimant.**

### Exemples dans le tournage:

- **Mesure d'axes (par ex. position de la broche principale par rapport à la contre-broche).**
- **Mesure de la position de la tourelle/porte-outils monté.**
- **Détermination de la concentricité / vacillement d'outils entraînés.**

### Exemple dans le fraisage:

- **Contrôle de la concentricité: au centre de la pièce, outil, etc.**

### Avantage(s):

- **Mesure rapide de la position ou de la concentricité.**
- **Pas de montage compliqué avec support et comparateur.**
- **Sécurité de process renforcée grâce à un contrôle plus régulier.**
- **Maniement simple.**
- **Moins de pannes de la machine et durée de vie de l'outil prolongée.**

**Utilisation:**

Pour le contrôle des axes, la mesure de la concentricité, la détermination de positions (par ex. porte-outils).

**Livraison:**

Avec mallette garnie de mousse, appareil de contrôle, comparateur de précision, aimant de fixation, support de fixation cylindrique, miroir pour lecture de la valeur mesurée, clé mâle coudée.

---

**Description technique**

Type de produit

Comparateur