



Jeu de lames de scie sauteuse, Désignation: T108BHM



Données de commande

N° commande	588525 T108BHM
GTIN	3165140691536
Classe d'article	54B

Description

Exécution:

Lames de scie sauteuse avec géométrie optimisée des dents pour des coupes propres **dans le plastique**. Emmanchement à simple accroche. Denture en carbure, durée de vie maximale dans les matériaux durs et abrasifs, p. ex. plastiques renforcés de fibres (**PRFC, PRFV**).

Livraison:

3 pièces

Optimisé pour le matériau: Plastiques renforcés de fibres

Épaisseur de panneau (plastique): 2-20 mm

Type de coupe: Coupe droite fine

Matériau lame: Carbure

Pas: 2,2 mm

Longueur lame: 92 mm

Nombre de lames: 3

Description technique

Type de coupe	Coupe droite fine
Matériau lame	Carbure
Adéquation	_T108BHM
Épaisseur de panneau (plastique)	2-20 mm
Pas	2,2 mm
Nombre de lames	3
Longueur lame	92 mm
Optimisé pour le matériau	Plastiques renforcés de fibres

Désignation	T108BHM
Type de produit	Lames de scies sauteuses