

HOLEX

**Fraise à surfacer / dresser à 90°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:
63/6mm**



Données de commande

N° commande	215055 63/6
GTIN	4045197750327
Classe d'article	220

Description

Exécution:

En acier à outils trempé spécial pour un fonctionnement sans vibrations et une longue durée de vie. Les dents de planage permettent d'obtenir de très bons états de surface.

Attention:

Sans Powercard!

Remarque(s):

Pour pouvoir utiliser les **4 arêtes de coupe**, la plaquette doit **toujours être tournée dans le sens indiqué**.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 9IP**.

Description technique

Longueur totale L _{tot}	40 mm
Ø dents D _c	63 mm
Nombre de dents Z	6

Jeu de vis pour plaquettes	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Plaquette adaptée	SOMT 09T304
Ø fixation	22 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219810
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 9IP	674252 9IP